

MultiSpot 手握把規格：

雷射介質	Nd : YAG
操作參數	Q-Switched
一般傳輸能量	532 nm: 500 mJ $\pm 20\%$ 1064 nm: 1.6 Joule $\pm 20\%$
最大傳輸能量	532 nm: 5 J/cm ² 2 mm spot size 1064 nm: 12 J/cm ² 3 mm spot size
脈衝寬度	<7ns at Max Energy-<20ns at Min Energy
重複率	1 Hz, 2Hz, 5Hz, 10 Hz and single spot
532 nm 光點大小	2mm, 3mm, 4mm 及 6mm
1064 nm 光點大小	3mm, 4mm, 6mm 及 8mm

導引光規格：

雷射介質	Laser Diode
操作參數	Continuous Wave
波長	650 nm ± 10 nm
能量	<1mW

警告注意事項

- 治療前，請確認醫師、醫護人員及病人已配戴眼鏡防護罩
- 不要直視雷射光源，以防眼睛受傷
- 在進行治療前，要防止光源反射，造成皮膚表面潛在傷害
- 在治療過程中，雷射的能量可以輕易點燃火源，所以儘可能使用非易燃用品
- 小心、注意電壓
- 治療中請關閉治療室的門。

製造廠名：Hoya Photonics, Inc. (DBA Hoya ConBio)
製造廠址：47733 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538-6512, U.S.A.
藥商名稱：曜亞國際股份有限公司
藥商地址：台北縣中和市中正路 872 號 4 樓之 1

